

**Garant****Frezavimo galvutė nuožulų frezavimui 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210390 12
GTIN	4045197523525
Produktų klasė	21M

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis l	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>2</sub>	8,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D	12 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub> apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	4 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Laikiklio dydis	12 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub> pjaunant griovelį	6
Bendras ilgis L	30,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Įsukama freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

### Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 10X4	219986 10X4
---	-------------

Užveržimo raktas Tipas 10X4

219987 10X4