

Garant**Frezavimo-kopijavimo galvutė HPC, be dangos, Ø D h10: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210355 25
GTIN	4045197557728
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_2	19 mm
Pjovimo briaunos Ø D	25 mm
Galvutės ilgis l	32 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	12,5 mm
Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,18 mm
Laikiklio dydis	24 mm
Ilgis	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Danga	be dangos
Kietlydinys	HU730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	32 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis ae frezuoiant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis ae frezuoiant	0,5×D frezavimui kopijuojant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	530 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	320 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Priedai

Užveržimo raktas Tipas 21X5	219987 21X5
Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 21X5	219986 21X5