

Garant**Frezavimo galvutė nuožulų frezavimui 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210390 20
GTIN	4045197523549
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis l	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	14,1 mm
Pjovimo briaunos Ø D	20 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.} apdirbant plieną < 900 N/mm ²	8 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Laikiklio dydis	20 mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,12 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.} pjaunant griovelį	10
Bendras ilgis L	47,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Įsukama freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Priedai

Užveržimo raktas Tipas 16X5

219987 16X5

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 16X5

219986 16X5