

Garant**VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202267 6,5
GTIN	4045197864987
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Techninis aprašymas

Kotas	DIN 6535 HA su h6
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	6,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	27 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	6,3 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Bendras ilgis L	63 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras
Paslaugos

tinka

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB