



## ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP k7, IC908, Ø DC: 22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	231740 22
GTIN	7291075247336
Produktų klasė	23J

### Aprašymas

#### Modelis:

**Prizmės formos** pjovimo įdėklas – tiksli padėtis ir stabilus prigludimas. Kampiniai, **radialiniai stabdymo paviršiai** dėl apdirbimo metu veikiančių pjovimo jėgų gerokai padidina prispaudimo jėgą. Produktyviam gręžimui su **dideliu pastūmos greičiu**.

#### ICP

Pagrindinis pritaikymas **ISO P, ISO M** (ypač Duplex), taip pat **ISO H**. Unikalus pjovimo briaunos paruošimas, kad būtų pasiektas geriausias kompromisas tarp pjovimo briaunos stabilumo ir aštrumo.

#### Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D. Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo įdėklais, ypač su įdėklais FCP ir QCP-2M. Laikykitės pagrindinio elemento taikymo instrukcijų. Plokštelių pjovimo tolerancija: **k7** (teigiama pjovimo briaunos skersmens tolerancija).

Žymėjimas: [tipas] [Ø D<sub>d</sub>]-[tinka] [pjovimo medžiaga]

Pavyzdys:

Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908

Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908

Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

## Techninis aprašymas

Danga	TiAlN
Ø D	22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
pagrindinio elemento dydžiui	22
Serija	SUMOCHAM
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm/aps,
Iscar – prekės pavadinimas	ICP 220 IC908
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 55 HRC	0,2 mm/aps,
Geometrija	ICP
Smailas kampas	154 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	ICP 220 IC908
Kietlydinys	IC908
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	35 m/min	H
TOOLOX 33	tinka	70 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	60 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	H

INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	S
Inkonelis	ribotai tinka	35 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	155 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		