

Garant**VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202290 6,5
GTIN	4045197865854
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	6,3 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	6,5 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	27 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,04 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Dantų skaičius Z	3
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,05 mm
Bendras ilgis L	63 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

tinka

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB