

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 4,5 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	202269 4,5
GTIN	4045197865137
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 13 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 21 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 4,3 mm

Bendras ilgis L: 57 mm

Koto Ø D_s : 6 mm

Techninis aprašymas

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,025 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos Ø D_c	4,5 mm

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Koto forma	HB
Dantų skaičius Z	3
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	21 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,18 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	4,3 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza