

Garant
Mašininis sriegiklis vielinių sriegių įdėklams HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	138200 EG-M3
GTIN	4045197866905
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Sriegiklis pagal **DIN 40435** (kaip DIN 371 / DIN 376).

Patvarus dėl aukštos kokybės substrato ir TiCN paviršiaus. Tinka universaliajam naudojimui apdirbant labai skirtingas medžiagas.

Paskirtis:

Tvirtinimo sriegio EG gamybai pagal metrinį ISO sriegį **DIN 8140** skirtu **vieliniams sriegių įdėklams STI** (Screw Thread Insert).

Pastaba:

Neviršykite nurodyto **pirminio gręžimo Ø** (žr. lentelę) !

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Tolerancijos klasė: 6H mod.

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,15 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	3,15 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	6H mod.

Sriegio Ø	3 mm
Norma	DIN 40435
Koto Ø D _s	4,5 mm
Ašmenys	HSS E PM
Koto kvadratas □	3,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio dydis	M3
Danga	TiCN
Sriegio tipas	EG-M
Profilio kampas	60 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius