

**Garant****Freza, HM, Tipas: MN1225**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Produktų klasė	51D

## Aprašymas

### Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Speciali** dviejų dalių - kūgio ir kampo - forma nuožulų darymui ir užvartų nuėmimui nuo **vidinių ir išorinių briaunų**. Speciali dantų geometrija užtikrina **optimalų ir aštrių briaunų apdirbimą**.

**Speciali forma „Užvartų nuėmimas“ (MN)**, vidinis / išorinis.

### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

### Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min<sup>-1</sup>

## Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	Užvartų nuėmimas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Galvos Ø	12 mm
Bendras ilgis	70 mm
Forma	MN1225
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza