

Garant

VHM laikiklis, kūginis, trumpas, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210569 16
GTIN	4045197557872
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	68 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	16 mm
Koto Ø D_5 h6	20 mm
Išorinis Ø d_1	15,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	15 Nm
Bendras ilgis L	120 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas

Duomenų lapai

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis