

Garant

VHM laikiklis, kūginis, trumpas, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210569 20
GTIN	4045197557889
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Koto Ø D ₅ h6	25 mm
Naudingasis ilgis L ₁	92 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	20 mm
Išorinis Ø d ₁	19,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	25 Nm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas

Duomenų lapai

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis