

Garant

VHM laikiklis, cilindrinis, trumpas, Cilindrinis kotas, pjovimo galvutei, kurios Ø D: 25mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	210561 25
GTIN	4045197558091
Produktų klasė	21Z

Aprašymas
Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d_1	24,8 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	25 mm
Koto Ø D_5 h6	25 mm
Naudingasis ilgis L_1	117 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	35 Nm
Bendras ilgis L	175 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis