

## Garant

### VHM laikiklis, kūginis, ilgas, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	210570 10
GTIN	4045197522764
Produktų klasė	21Z

## Aprašymas

### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

## Techninis aprašymas

Koto Ø $D_5$ h6	20 mm
Išorinis Ø $d_1$	9,8 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	10 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	88 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis L	140 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis