

## Garant

### Cilindrinis laikiklis su vidiniu aušinimu, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 12mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	210557 12
GTIN	4045197557742
Produktų klasė	21Z

#### Aprašymas

##### Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 μm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

##### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

#### Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	12 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	26 mm
Išorinis Ø $d_1$	11,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	10 Nm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto Ø $D_s$	20 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis