

**Garant****Laikiklis, kūginis, SK 40, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210577 20
GTIN	4045197557933
Produktų klasė	21Z

**Aprašymas****Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

**Pastaba:**

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø $d_1$	19,8 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	78 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	97 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	25 Nm
Laikiklio dydis	40 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	SK 40
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis