

Garant**Laikiklis, kūginis, HSK-A 63, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210582 20
GTIN	4045197557988
Produktų klasė	21Z

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	104 mm
Naudingasis ilgis L_1	78 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	20 mm
Išorinis Ø d_1	19,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	25 Nm
Serija	TopCut
Laikiklis	HSK-A 63
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis