

**Garant****Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: F1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	543200 F1225
GTIN	4045197522337
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Ypač tvirtas 8 mm Ø kotas.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).

**Paskirtis:**

Frezavimui didelėmis apkrovomis.

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	Užapvalintos elipsės formos
Galvos Ø	12 mm
Bendras ilgis	65 mm
Forma	suapvalintos elipsės formos
Koto Ø	8 mm

Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z7
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		