



## Freza dantų forma STEEL – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: D1210



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	547100 D1210
GTIN	4007220936870
Produktų klasė	55F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Naujoviškos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto Ø 6 mm.

#### Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutuliu

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis: 10 mm

Bendras ilgis: 51 mm

Koto Ø: 6 mm

### Techninis aprašymas

Forma	rutuliu
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	STEEL
Bendras ilgis	51 mm
Dantų smulkumas	stambiadantis
Forma	D1210
Galvos Ø	12 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	10 mm

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		