

Garant

VHM laikiklis, cilindrinis, trumpas, Cilindrinis kotas, pjovimo galvutei, kurios Ø D: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210561 12
GTIN	4045197558084
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Koto Ø D ₅ h6	12 mm
Naudingasis ilgis L ₁	57 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	12 mm
Išorinis Ø d ₁	11,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	10 Nm
Bendras ilgis L	105 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis