

**Garant****VHM laikiklis, kūginis, trumpas, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210569 10
GTIN	4045197557858
Produktų klasė	21Z

**Aprašymas****Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

**Pastaba:**

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis $L_1$	48 mm
Koto $\varnothing D_5 h6$	16 mm
pjovimo galvutei, kurios $\varnothing D$	10 mm
Išorinis $\varnothing d_1$	9,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis $L$	100 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis