

Garant

GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / Zeff: 40/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215579 40/4
GTIN	4045197455314
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių kampinių frezų **su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumai plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, tvirtinimo lizdą reikiamodifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Nenaudoti nuožulnių paviršių apdirbimui!

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	4
Bendras ilgis L _{viso}	55 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	39,5 mm
Serija	Softcut®
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP