

Garant

GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / Zeff: 40/5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215579 40/5
GTIN	4045197455321
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių kampinių frezų **su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumai plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, tvirtinimo lizdą reikiamodifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Nenaudoti nuožulnių paviršių apdirbimui!

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	5
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Serija	Softcut®
Keičiamų plokštelių kiekis	10
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP