

**Garant**
**CNMG 160608, Rūšis: HB7035-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 160608 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 8 mm
Drožlialaužis	SG
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui