

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui