

Garant
GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90°, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 25/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215577 25/3
GTIN	4045197455284
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, tvirtinimo lizdą reikiamodifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Nenaudoti nuožulnių paviršių apdirbimui!

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h6	25 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	3
maksimalus pjovimo gylis a _p maks.	30 mm
Bendras ilgis L _{viso}	101 mm
Iškyšos ilgis L ₁	45 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
Serija	Softcut®
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2