

**DOVEIQMILL freza, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 50/4mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 222500 50/4   |
| GTIN             | 7291075311358 |
| Produktų klasė   | 19D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Itin stabili frezavimo galvutės sistema. Keičiamosios plokštelės tvirtinamos užspaudžiamais varžtais ir papildomu fiksatoriumi v formos plokštės įdėkle. Dėl teigiamos ašinės plokštelių montavimo padėties gaunamas labai minkštas pjūvis, todėl užtikrinama geriausia paviršiaus apdaila. Didžiausias **ekonomiškumas** dėl 8-ių pjovimo briaunų keičiama plokštelė.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Techninis aprašymas**

|   |            |
|---|------------|
| maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>      | 59,4 mm    |
| Bendras ilgis L <sub>viso</sub>               | 40 mm      |
| maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub> | 4,6 mm     |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>             | 50 mm      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                    | 4          |
| Serija  | DOVEIQMILL |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tvirtinimo kiaurymės Ø        | 22 mm                    |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704..               |
| Gamintojo pavadinimas         | IQ845 FSY D050-04-22-R07 |
| Koto tipas                    | su kiauryme              |
| Reguliuojamas kampas κ        | 50 laipsniai             |
| Pjovimo briaunų išdėstymas    | nevienodas               |
| Vidinis aušinimas             | taip                     |
| Produkto rūšis                | Galinė freza             |

---

## Priedai

|  |          |
|--|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 4 | 229695 4 |
|--|----------|