



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su sriegiu, Ø DC / briaunų skaičius Z: 20/3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	39 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	19,08 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,7 laipsniai

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------