



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su sriegiu, Ø DC / briaunų skaičius Z: 35/5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	62,6 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	46,87 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos kampas α _{max}	1,1 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,8 mm
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	69 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------