



## Preciziškas kampų lenkimo aparatas su priedais, Maksimalus detalės aukštis: 35mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	823600 35
GTIN	2050001932709
Produktų klasė	86K

### Aprašymas

#### Modelis:

Lengvas naudoti, našus lenkimo aparatas tiksliai pagal matmenis iki 180° lenkia apvalius, plokščius, aukštabriaunius ir kitokius profilius. Saugus ir tvirtas profilių užspaudimas. Tikslus lenkimas dėl preciziško lenkimo ir užspaudimo įrenginio. Integruotais **kampų ir ilgių ribotuvais galima greitai dirbti**, užtikrinant tikslus lenkimo rezultatus. Greitai dirbti ir su masyviais profiliiais galima naudojant diską su **adatinio guoliu** (dyd. 60 ir 100).

#### Paskirtis:

Patogus šaltas ir karštas lenkimas pagal matmenis (lenkimo kampas 0 – 180°), tiek aštriabriauniu lenkimo kraštu, tiek įvairiausiu lenkimo spinduliu.

#### Tinka:

Spaustuvai

#### Tiekimo sudėtis:

1 lenkimo plokštė aštriomis briaunomis, 90° Nr. 823601 dyd. 0, 1 lenkimo plokštė (r = 6 mm), 180°, 1 kampo ribotuvas, 1 ilgio ribotuvas, 1 svirtis, 1 raktas SW 5 – 6 – 9 – 10 – 17.

#### Pastaba:

Daugiau lenkimo plokščių Nr. 823601–823604.

### Techninis aprašymas

Svoris	9,3 kg
Aukštis	92 mm
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (karštą)	36x6 / 11x11 mm
maksimalus detalės aukštis	35 mm

Gylis	150 mm
Plotis	280 mm
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (šalta)	35×4 / 9×9 mm
maksimali jėga lenkiant apvalų ruošinį (šalta), kurio Ø	10 mm
Produkto rūšis	Lankstytuvas

---

## Priedai

Lenktuvas Spindulys 4	823601 4
Lenktuvas Spindulys 10	823601 10
Lenktuvas Spindulys 0	823601 0
Lenktuvas Spindulys 2,5	823601 2,5