



## Aktyvus įrankis, radialinis, VX3, Tipas: 30-VX3-RIK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319916 30-VX3-RIK
GTIN	4045197876942
Produktų klasė	31W

### Aprašas

#### Aprašymas:

Naudojama ant **ašinių revolverinių galvučių**. Dešininis. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti **standartinio kaiščio lentele**.

Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min<sup>-1</sup>.

#### Privalumai:

- **Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.**
- **Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.**
- **Didesnių sukimo momentų perdavimas.**
- **100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

#### Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo plovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

#### Tinkamas :

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

#### Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorėi: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

**Priedai:**

Tinkantys antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER spyruokliuojančiosios įvorės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309745.

**Pastaba:**

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 μm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**

VDI dydis: 30

Įrankio užspaudimas: Varia VX3

$l_1$ : 89 mm

$b_1$ : 69,5 mm

$b_2$ : 41 mm

$h_1$ : 68 mm

x: 55 mm

Aušinimas: vidin.

**Techninis aprašymas**

Aušinimas	vidin.
x	55 mm
$l_1$	89 mm
$h_1$	68 mm
$b_2$	41 mm
$b_1$	69,5 mm
Laikiklis	VX3
VDI dydis	30
Įrankio užspaudimas	Varia VX3

**Priedai**

Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3 Virbo Ø d1 22 mm	319835 22
Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3 Virbo Ø d1 16 mm	319835 16

Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 10 mm	319823 10
ER cangių įdėklas VARIA VX3 Skirta ER cangėms 25 ER	319802 25
Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3 Virbo Ø d1 27 mm	319835 27
Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 6 mm	319823 6
Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 25 mm	319823 25
Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 8 mm	319823 8
Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 16 mm	319823 16
ER cangių įdėklas VARIA VX3 Skirta ER cangėms 16 ER	319802 16
Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 20 mm	319823 20
Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 12 mm	319823 12
ER cangių įdėklas VARIA VX3 Skirta ER cangėms 32 ER	319802 32
ER cangių įdėklas VARIA VX3 Skirta ER cangėms 20 ER	319802 20