



HELI3MILL kampinės frezos, Cilindrinis kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 25/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226480 25/4
GTIN	7291075314052
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys **Nr. 229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Techninis aprašymas

Apskritinis interpoliavimo frezavimas a_p	3,4 mm
Ø D_3	21 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,9 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Serija	HELI3MILL
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	159,9 mm
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	49 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	TP..1003..

Apskritimio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 ETP D25-4-C25-10
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 1	229695 1
--	----------