



HELI3MILL kampinės frezos, Weldon kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys **Nr. 229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	TP..1003..
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	46,4 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	95 mm
Apskritinis interpoliavimo frezavimas a _p	3,4 mm
Iškyšos ilgis L ₁	25 mm
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	49 mm
Ø D ₃	21 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas a _{max}	159,9 mm

Serija	HELI3MILL
Nuožulos kampas α_{\max}	2,9 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	HM390 ETP D25-3-W25-10
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 1

229695 1