



Aktyvus įrankis, radialinis, VX4, Tipas: 40-VX4-RIK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319923 40-VX4-RIK
GTIN	4045197877024
Produktų klasė	31W

Aprašas

Aprašymas:

Naudojama ant **ašinių revolverinių galvučių**. Dešininis. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti **standartinio kaiščio lentele**.

Skirta dirbti visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min⁻¹.

Privalumai:

- **Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.**
- **Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.**
- **Didesnių sukimo momentų perdavimas.**
- **100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo plovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinkamas :

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvori: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai:

Tinkantys antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER spyruokliuojančiosios įvorės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309745.

Pastaba:

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 μm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**

VDI dydis: 40

Įrankio užspaudimas: Varia VX4

l₁: 138 mm

b₁: 76,5 mm

b₂: 53 mm

h₁: 76 mm

x: 100 mm

Aušinimas: vidin.

Techninis aprašymas

Aušinimas	vidin.
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₁	76,5 mm
b ₂	53 mm
Laikiklis	VX4
VDI dydis	40
Įrankio užspaudimas	Varia VX4

Priedai

Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX4 Virbo Ø d1 16 mm	319838 16
Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX4 Virbo Ø d1 27 mm	319838 27

Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 12 mm	319827 12
Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX4 Virbo Ø d1 22 mm	319838 22
ER cangių įdėklas VARIA VX4 Skirta ER cangėms 20 ER	319804 20
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 25 mm	319827 25
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 10 mm	319827 10
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 8 mm	319827 8
ER cangių įdėklas VARIA VX4 Skirta ER cangėms 40 ER	319804 40
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 20 mm	319827 20
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 16 mm	319827 16
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 6 mm	319827 6
ER cangių įdėklas VARIA VX4 Skirta ER cangėms 16 ER	319804 16
ER cangių įdėklas VARIA VX4 Skirta ER cangėms 32 ER	319804 32
ER cangių įdėklas VARIA VX4 Skirta ER cangėms 25 ER	319804 25