



HELI3MILL kampinės frezos, Cilindrinis kotas, \emptyset DC / briaunų skaičius Z: 50/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Techninis aprašymas

Apskritinio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\max}$	99 mm
Bendras ilgis L_{viso}	130 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	50 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,6 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Koto $\emptyset D_s, h_6$	32 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{\max}	468,99 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritinio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\min}$	95 mm
$\emptyset D_3$	45,6 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,9 mm
Serija	HELI3MILL
Tinkamos keičiamos plokštelės	TD..1505..
Gamintojo pavadinimas	HM390 ETD D050-4-C32-15
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	229696 1
---	----------