


SZMU 080412PNRMM, IC5600, Tipas: ST900

Užsakymo data

Užsakymo numeris	225804 ST900
GTIN	7291075460445
Produktų klasė	19A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,25 mm
Serija	NEODO
Tipas	ST900
Geometrija	PNR-MM
Gamintojo pavadinimas	S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZMU 080412PNRMM

Kietlydinys	IC5600
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		