



## XNMU 043010HP, IC882, Tipas: S



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221205 S
GTIN	7291075393484
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

#### Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$  mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Tipas	S
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 043010HP
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,8 mm
Pastūma $f_z$	0,4 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Geometrija	HP
Gamintojo pavadinimas	FFX4 XNMU 040310HP IC882

Kietlydinys	IC882
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	S
Inkonelis	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		