

## Mitutoyo

**Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 15,2 mm, Matavimo diapazonas viena kryptimi / korpuso Ø: 0,3/39mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Produktų klasė	44A

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangakmenių guoliais, patogi, tvirta konstrukcija. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, apsaugotas nuo korozijos.

#### 2/1000 padalos vertė.

**Mitutoyo** – matuoklis su brangiųjų akmenų guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Nejautrus magnetiniams laukams.

#### Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

#### Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstu Nr. 359680.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

## Techninis aprašymas

Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,3 mm
Matavimo rutulio $\varnothing$	2 mm
Jungiamojo antgalio $\varnothing$ h6	8 mm
Nuokrypio amplitudė $f_e$	6 $\mu\text{m}$
Liestuko ilgis	15,2 mm
Matavimo jėga	0,4 N
Bendra nuokrypio amplitudė $f_{\text{viso}}$	11 $\mu\text{m}$
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Korpuso $\varnothing$	39 mm
Padalos vertė	0,002 mm
Matavimo verčių variacijos $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analogin.
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG

## Priedai

Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120