



Dinamometrinis raktas Standard MANOSKOP® 721 su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 150Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657225 150
GTIN	4018754268924
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale (Nm ir ft. lb) ir atsilaivinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Pasiekęs sukimo momentą jis iškart grąžinamas į ramybės padėtį. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio.

Mato vienetai: Nm, lbfft. Su **nenuimama terkšle – tik dešiniam priveržimui.**

Funkcija:

Reguliavimas: greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Greitas sukimo momento nustatymas paslankiu reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Dėl greito reguliavimo idealiai tinka remontui ir mažesnių serijų darbams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Galvutės aukštis h	18 mm
Sūkių momento ribos	30 - 150 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Indikatorius	analoginis
Sūkių momento ribos	25 - 110 lbfft
Svoris	1280 g
Galvutės plotis b	41 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
maksimalus sukimo momentas	150 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	387 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Bendras ilgis L	452 mm
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis

Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 721 Quick
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000

Priedai

Skalės langelis dinamometriniam raktams Tipas 2	657212 2
Žalias slankiklis dinamometriniam raktui Tipas 2	657213 2
Skalės langelis dinamometriniam raktams Tipas 4	657212 4