



## SZMU 080408PNRMM, IC808, Tipas: UNI



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$  mm.

### Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Serija	NEODO
Geometrija	PNR-MM
Gamintojo pavadinimas	S890 SZMU 080408PNRMM IC808
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZMU 080408PNRMM
Kietlydinys	IC808

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		