



HOLEX Pro Inox VHM freza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 9mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	202378 9
GTIN	4045197879530
Produktų klasė	12X

Aprašymas

Modelis:

HPC frezos su **patobulinta danga** yra dar **patvaresnės** ir **užtikrina optimalius rezultatus** apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną.

Tinka darbui **dideliais pjovimo greičiais**, taip pat puikiai tinka ir plieno iki maždaug 1100 N/mm² apdirbimui.

Techninis aprašymas

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pjovimo briaunos ilgis L _c	22 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	9 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	30 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pastūma f _z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm ²	0,045 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	8,7 mm
Dantų skaičius Z	3
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Duomenų lapai

Koto Ø D _s	10 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Serija	Pro Inox
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×D abdirbant briaunas
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
TOOLOX 33	ribotai tinka	115 m/min	H
TOOLOX 44	ribotai tinka	80 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	85 m/min	M

Duomenų lapai

Uni	ribotai tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka