


**CCMT 09T304, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 2 mm
Kietlydinys	IC807
Pastūma f	0,06 - 0,25 mm/aps,
Serija	ISOTURN
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	F3P

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas	CCMT 09T304-F3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui