

**DCMT 11T304, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,15 - 2 mm
Drožlialaužis	F3P
Kietlydinys	IC807
Serija	ISOTURN
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Gamintojo pavadinimas	DCMT 11T304-F3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui