

**VCMT 160404, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Kietlydinys	IC807
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 80 m/min
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	M3M
Pagrindinis naudojimas	M

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Serija	ISOTURN
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1 - 2,5 mm
Gamintojo pavadinimas	VCMT 160404-M3M IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui