

Garant
VHM rupiojo apdirbimo freza, DLC, Ø d11 DC: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	205331 4
GTIN	4045197878823
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:
Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.
Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.

 Su naujausios kartos **DLC danga** sp^2 .

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	3
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	20 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	11 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,35 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,045 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,035 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	3,8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5xD pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	320 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	260 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

