

**DCMT 11T308, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 80 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusis apdirbimas
Drožlialaužis	M3M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm

Ašmenys	HM
Kietlydinys	IC807
Serija	ISOTURN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Gamintojo pavadinimas	DCMT 11T308-M3M IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui