

**DCMT 11T304, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Kietlydinys	IC807
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 3 mm
Drožlialaužis	M3M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Serija	ISOTURN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 80 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Gamintojo pavadinimas	DCMT 11T304-M3M IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui