

**DCMT 11T304, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260511 IC807 |
| GTIN | 7291075423761 |
| Produktų klasė | 26B |

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------------|
| Kietlydinys | IC807 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,8 - 3 mm |
| Drožlialaužis | M3M |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusias apdirbimas |
| Pastūma f | 0,1 - 0,3 mm/aps, |
| Serija | ISOTURN |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 30 - 80 m/min |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pagrindinis naudojimas | M |

| | |
|--|---------------------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T304 |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Gamintojo pavadinimas | DCMT 11T304-M3M IC807 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |