

**CNMG 120408, Rūšis: IC6015****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kietlydinys	IC6015
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	F3M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120408-F3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui