



CNMG 120404, Rūšis: IC8250

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Produktų klasė	26B

Aprašymas
Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 3,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	F3P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	IC8250
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120404-F3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui