


DNMG 150604, Rūšis: IC8250

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Produktų klasė	26B

Aprašymas
Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 3,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,08 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	F3P
Kietlydinys	IC8250
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150604-F3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui